

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	23,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Podložna pločica	269005 8
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Vijak za podlošku	269013 2
ISO kod držača	SVHCR/L 2525M16
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

### Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Podložna pločica tip 8

269005 8

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500