

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2525M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	26 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500