

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
Duljina glave L ₁	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
ISO kod držača	SVHCR/L 1212F11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500