

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 8
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
ISO kod držača	SVJCR/L 2525M16
Duljina glave L ₁	32,5 mm
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 8	269005 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500