

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M42****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M42
GTIN	2050001757920
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Ø navoja	M42
Duljina navoja za maticu E	30 mm
Vanjski Ø prstena B	144 mm
Težina	4,15 kg
Unutarnji Ø prstena A	80 mm
Ukupna visina F	147 mm
Ø vijenca, podloga C	85 mm

List s podacima

Duljina navoja	63 mm
Dimenzija D	32 mm
Nosivost WLL SF 4:1	24 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak