

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SVJCR/L 2525M11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500