

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	15 mm
ISO kod držača	SVHCR/L 2020K16
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 8
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500