

**Garant**
**Weldon stezna glava oblik ADB, SK 50 A = 130, Stezni  $\varnothing$  D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300345 16
GTIN	4045197284105
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	16 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski $\varnothing$ D	48 mm
Prihvat	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16