

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 8
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	29,5 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020K16
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500