

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	269005 8
Duljina glave L <sub>1</sub>	32,5 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SVJCR/L 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 8	269005 8
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500