

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
ISO kod držača	SVHCR/L 1212F11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	13 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500