

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB, SK 50 A = 100, Stezni \varnothing D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300330 16
GTIN	4045197284020
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni \varnothing D ₁	16 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski \varnothing D	48 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16

