

**2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi. Za ljepljenje metala, tvrdih plastika, drva, praškasto lakiranih površina i kompozitnih materijala od vlakana.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE upotrebljavajte zajedno s priborom br. 083375 vel. KLIP3 i cjevčicom za miješanje br. 083383 vel. MIKSER.

Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	17 N/mm ²
Oznaka proizvođača	DP110
Dinamična viskoznost	65000 mPas
Temperatura obrade	20 °C
Osobina	otporan na vremenske uvjete
Osobina	vodootporno

List s podacima

Osobina	jako elastično
Oblik	tekuće
Boja	prozirna
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Keramika
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Beton
Temperatura na području primjene	-55 °C
Vlačna čvrstoća	0,71 N/mm ²
Količina punjenja	50 g
Kemijska baza	Epoksidna smola
Temperatura skladištenja	15 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Tvrdoća prema Shoreu A	40
Gustoća	1,08 g/cm ³
Funkcionalna čvrstoća prema	20 - 30 min
Čvrstoća prema	8 - 10 min
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
otporno na udarce i vibracije	ne
Otpornost na preklapanje	17 N/mm ²
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo

Pribor

Pribor za lijepljenje dvokomponentnim ljepilom izvedba KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Ručni pištolj za doziranje izvedba PISTOLE	083373 PISTOLE
	083383 MIXER

2-komponentna mlaznica za miješanje36-dijelni set
izvedba MIXER
