

**Garant****Držac za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	10 mm
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	SVVCN 2020K16
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	31 mm
Podložna pločica	269005 8
Vijak za podlošku	269013 2
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500