

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Širina vrata L_4	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	AH20Q SVJCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Duljina glave L_1	38 mm
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500