

Garant
Kombinirana stezna glava, uska oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni Ø D1: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300422 8
GTIN	4045197287618
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Tolerancija rupe D₁ u H4 (točnije nego DIN).**

Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S RFID/Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i DIN 6535 oblik HB + HE.

Dio isporuke:

 Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobovom **za sustav Weldon i Whistle-Notch** te zaustavni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, rezervni vijak za stezanje 309905 M6, 309905 M8.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø D ₃	20 mm
Ø D ₂	15 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Vanjski Ø D	30,33 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladan za strmi konus 40	308630 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40