

**Garant**
**Weldon stezna glava oblik ADB, SK 50 A = 160, Stezni  $\varnothing$  D1: 10mm**


## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300350 10     |
| GTIN           | 4045197284174 |
| Razred artikla | 31A           |

## Opis

### Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

### GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

## Tehnički opis

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Rezervni stezni vijak 309900               | 10                                |
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 160 mm                            |
| Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>        | 10 mm                             |
| Vanjski $\varnothing$ D                    | 35 mm                             |
| Prihvat                                    | SK 50 A = 160                     |
| Standard                                   | DIN 6359                          |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                        |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Točnost rotacije   | ≤ 3 μm                         |
| Strategija rezanja | HPC                            |
| Vrsta proizvoda    | Stezna glava za ravne površine |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308790 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308795 50 |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50   | 308600 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308785 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308760 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308765 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                                   | 308610 50 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308650 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50                                    | 308605 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                        | 308615 50 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50          | 308720 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50  | 308740 50 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50   | 308640 50 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm  | 309900 10 |