

Garant**Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
ISO kod držača	SVVCN 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	38 mm
Veličina pločice	16 mm
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 8
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500