

LOCTITE.**Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 454****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083352 454
GTIN	5010266454160
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Univerzalni trenutno ljepilo **gel**. Prikladno za **gotovo sve materijale**. Ne kapa, idealno za primjenu na okomitim površinama iznad visine glave.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 454
Vlačno smična čvrstoća	20,9 N/mm ²
Čvrstoća prema	5 - 10 s
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Dinamična viskoznost	150 - 450 mPas

List s podacima

Temperatura skladištenja	2 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Boja	prozirno
prikladno za materijal	Koža
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Karton
prikladno za materijal	Elastomer
prikladno za materijal	porozni materijali
Osobina	anaerobno ljepilo
Osobina	ne uvlači se
Temperatura na području primjene	-40 °C
Oblik	Gel
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Gustoća	1,05 g/cm ³
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo