

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Duljina glave $L_1$	44 mm
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
ISO kod držača	AH25R SVJCR/L16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Širina vrata $L_4$	14,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	28 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštice $\kappa$	142 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500