

HOLEX®
Plošna stezna glava oblik AD, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 14 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300360 14
GTIN	4045197144218
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 3 µm

Vanjski Ø D: 44 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 12

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	12
Stezni Ø D ₁	14 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
	308830 50

Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50

308740 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK

308812 50