

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	21 mm
ISO kod držača	AH16Q SVUCR/L11
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500