

Garant
Kombinirana stezna glava, uska oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni \varnothing D1: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300422 12
GTIN	4045197287632
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Tolerancija rupe D_1 u H4 (točnije nego DIN).**

Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S RFID/Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i DIN 6535 oblik HB + HE.

Dio isporuke:

 Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobovom **za sustav Weldon i Whistle-Notch** te zaustavni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, rezervni vijak za stezanje 309905 M6, 309905 M8.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	17 mm
Vanjski $\varnothing D$	34,22 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40