

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	AH20R SVUCR/L11
Duljina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500