

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	AH25R SVUCR/L16
Duljina glave L ₁	25,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	31,5 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500