

**Garant**
**Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 40 kratko, stezni Ø D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300430 16
GTIN	4045197284457
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

**Prednost:**

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvatu alata.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16