

**HOLEX®**
**Plošna stezna glava oblik AD, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 20 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300360 20     |
| GTIN           | 4045197144249 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis**
**Izvedba:**

S Balluffchip provrtima.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Točnost rotacije: ≤ 3 µm

Vanjski Ø D: 52 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 20

**Tehnički opis**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 20 mm         |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 20            |
| Vanjski Ø D                  | 52 mm         |
| Prihvat                      | SK 50 A = 160 |
| Standard                     | DIN 6359      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata                             | DIN 69871                         |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                        |
| Oblik                                      | AD                                |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK            | 308812 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308760 50 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK               | 308830 50 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK              | 308820 50 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK           | 308810 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                          | 308610 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50                              | 308605 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                  | 308615 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                   | 308660 50 |
| Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308790 50 |
| Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50                                      | 308740 50 |
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308795 50 |
| Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308700 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50     | 308785 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50     | 308765 50 |
| Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50             | 308640 50 |
| Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50             | 308600 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308620 50 |