

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M48
GTIN	2050001758057
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Ukupna visina F	168 mm
Težina	6,2 kg
Duljina navoja za maticu E	35 mm
Ø vijenca, podloga C	100 mm
Unutarnji Ø prstena A	90 mm
Ø navoja	M48
Vanjski Ø prstena B	166 mm

List s podacima

Duljina navoja	68 mm
Dimenzija D	38 mm
Nosivost WLL SF 4:1	32 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak