

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261335 16/11  |
| GTIN           | 4045197654045 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Udaljenost vrha od osi                       | 11 mm                        |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$            | 21 mm                        |
| Veličina pločice                             | 11 mm                        |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | VC.. 1103..                  |
| Duljina glave $L_1$                          | 20 mm                        |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7                     |
| ISO kod držača                               | AH16Q SVUCR/L11              |
| Ukupna duljina L                             | 180 mm                       |
| Stezna visina $L_2$                          | 15 mm                        |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 93 stupanj                   |
| Ø drške $D_s$                                | 16 mm                        |
| Standard                                     | Norma proizvođača            |
| Primjena                                     | lijevi                       |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 5×D                          |
| Rezni materijal                              | HSS                          |
| Unutarnje hlađenje                           | da                           |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500