

**Garant****Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 40 kratko, stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300430 18     |
| GTIN           | 4045197284464 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

**Prednost:**

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvatu alata.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 18 mm        |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 63 mm        |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 16           |
| Vanjski Ø D                  | 50 mm        |
| Prihvat                      | SK 40 kratko |
| Standard                     | DIN 6359     |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                       |
| Oblik                                      | ADB                              |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                           |
| Strategija rezanja                         | HPC                              |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine   |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40                                    | 308605 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308765 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40         | 308630 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308760 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308785 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                                   | 308620 40 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40   | 308600 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308660 40 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40   | 308640 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40       | 308801 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40   | 308740 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                        | 308615 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40                       | 308802 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308635 40 |
|   | 308806 40 |

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

|  |            |
|--|------------|
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                              | 308795 40  |
| Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M                              | 308670 40M |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40  |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40                          | 308610 40  |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                              | 308790 40  |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40                | 308830 40  |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                          | 308650 40  |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40  |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom Ø D1 16 mm                                  | 309900 16  |