

**Garant**
**Kombinirana stezna glava, uska oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni  $\varnothing$  D1: 18mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300422 18
GTIN	4045197287663
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Tolerancija rupe  $D_1$  u H4 (točnije nego DIN).**

Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S RFID/Balluffchip rupom.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i DIN 6535 oblik HB + HE.

**Dio isporuke:**

 Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobovom **za sustav Weldon i Whistle-Notch** te zaustavni vijak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, rezervni vijak za stezanje 309905 M6, 309905 M8.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni $\varnothing$ $D_1$	18 mm
$\varnothing$ $D_2$	23 mm
$\varnothing$ $D_3$	28 mm
Vanjski $\varnothing$ D	40,38 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)  
prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu  
kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za  
strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za  
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40