

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	22 mm
Duljina glave L_1	30 mm
ISO kod držača	AH16M SVJCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 7 VC.. 1103..
Širina vrata L_4	11,6 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500