

**Garant**
**Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	AH25R SVUCR/L16
Duljina glave $L_1$	25,5 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	31,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500