

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	38 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
ISO kod držača	AH20Q SVJCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L ₂	19 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D _s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500