

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	31 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVVCN 2020K11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	10 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Veličina drške	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500