

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
ISO kod držača	A16M SVJCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Širina vrata L ₄	9,5 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	22 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D ₅	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500