

Garant
Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	28 mm
ISO kod držača	AH25R SVJCR/L16
Duljina glave L_1	44 mm
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
Širina vrata L_4	14,5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500