

**Garant****Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 ultra kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300410 20
GTIN	4045197284358
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Pritezni vijak u utoru prihvatnog dijela.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. Weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Standard:**

Ähnlich DIN 69871.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308830, zamjenski vijak br. 309901.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	SK 40 ultra kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
	308806 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Stezni vijak za prihvat Weldon, vrlo kratak za osnovno tijelo Ø D1 20 mm

309901 20

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40