

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L ₄	16,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L ₁	44 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	28 mm
ISO kod držača	A25R SVJCR/L16
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D ₅	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500