

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
ISO kod držača	A20Q SVJCR/L11
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	24 mm
Duljina glave $L_1$	38 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Širina vrata $L_4$	11 mm
Ukupna duljina $L$	180 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Ø drške $D_5$	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500