

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	21 mm
Duljina glave L_1	16,5 mm
ISO kod držača	A16Q SVQCR/L11
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500