

Garant
Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 50 kratko, stezni Ø D1: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300450 16
GTIN	4045197284563
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

Prednost:

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvat alata.**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16