

**2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP490****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Žilavo elastično 2K ljepilo** za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi. Za lijepljenje metala, tvrdih plastika, drva i kompozitnih materijala od vlakana.

**Upotreba:**

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE upotrebljavajte zajedno s priborom br. 083375 vel. KLIP3 i cjevčicom za miješanje br. 083383 vel. MIKSER.

**Tehnički opis**

Vlačno smična čvrstoća	31 N/mm <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	DP490
Dinamična viskoznost	52 mPas
Boja	crna
Kemijska baza	Epoksidna smola
Temperatura skladištenja	15 °C

## List s podacima

Rok trajanja od datuma proizvodnje	15 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 °C
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Plastika
Vlačna čvrstoća	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Oblik	fiksno
Temperatura obrade	20 °C
Osobina	otporan na vremenske uvjete
Osobina	vodootporno
Osobina	jako elastično
Količina punjenja	50 g
Funkcionalna čvrstoća prema	4 - 6 min
Čvrstoća prema	240 - 360 min
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
otporno na udarce i vibracije	da
Otpornost na preklapanje	31 N/mm <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo

## Pribor

Pribor za lijepljenje dvokomponentnim ljepilom izvedba KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2-komponentna mlaznica za miješanje36-dijelni set izvedba MIXER	083383 MIXER
Ručni pištolj za doziranje izvedba PISTOLE	083373 PISTOLE