

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Širina vrata $L_4$	16,5 mm
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	28 mm
ISO kod držača	A25R SVJCR/L16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave $L_1$	44 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500