

**Garant****VC.T 110304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Razred artikla	21G

**Opis**

VC.T 110304 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje