

Pločica s punim profilom 60° unutarinja, lijeva, HB7010, korak: 2,5mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270772 2,5
GTIN	4045197367969
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Pločica s punim profilom 60° za unutarnji navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6H.

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	2,5 mm
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	lijevi
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7010
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M

Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,17 mm
Veličina pločice L	11 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima