

LOCTITE**Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 480****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083352 480
GTIN	4100630166131
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Crno, otporno na udare trenutno ljepljivo sredstvo za lijepljenje metala tj. **metala/gume**. Najbolja postojanost na opterećenja rezanja i udara te kod vlage.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 480
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Čvrstoća prema	60 - 120 s
Vlačno smična čvrstoća	22 - 30 N/mm ²
Dinamična viskoznost	100 - 200 mPas

Temperatura skladištenja	2 - 8 °C
Gustoća	1,05 g/cm ³
Rok trajanja od datuma proizvodnje	17 mjesec
Temperatura na području primjene	-40 - 100 °C
Klasa opasnih tvari	9
Osobina	otporan na vlagu
Osobina	čvrsto
Osobina	otporno na udarce
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Staklo
prikladno za materijal	Elastomer
Oblik	tekuće
Boja	crna
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo