

Garant**Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 50 kratko, stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300450 18
GTIN	4045197284587
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sa zaustavnim vijkom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S rupom za RFID/Balluff rupom.

Prednost:

Alat se sa strane pritegne priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom i **kosom steznom površinom** (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

- **Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prihvat alata.**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni Ø D ₁	18 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik B prikladan za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladan za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak Oblik A prikladan za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308760 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
50

308610 50

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 16 mm

309900 16