

**Garant****Pločica s punim profilom 60° unutarinja, desna, HB7125, korak: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270759 2
GTIN	4045197453204
Razred artikla	21J

**Opis****Izvedba:**

**Pločica s punim profilom 60°** za unutarnji navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6H.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	2 mm
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF

Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		