

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300470 40
GTIN	4045197284679
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40

za ER stezna kliješta	40
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 26 mm	309379 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309379 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309379 13
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura za ureznike brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 21 mm	309379 21
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna maticaHigh Speed za ER 40	309610 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309379 16
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309379 20
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309379 17
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309381 12
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 25 mm	309379 25
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 25 mm	309381 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309379 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309379 19
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 23 mm	309379 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309379 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40

ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 24 mm	309379 24
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309379 5
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309379 7
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna matica za ER 40	309580 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309379 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309379 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309379 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 22 mm	309379 22
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309379 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309379 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309379 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309379 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309379 4